

**Garant****XNEX 080608, HB7515, Modello: ST1400**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Classe articolo	GGN

## Descrizione

**Esecuzione:**

I 6 taglienti assicurano un'elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.

**Per:**

Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

**Contenuto:**

50 × 215186 ST1400

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,21 mm
Contenuto	50
Codice ISO Inserto	XNEX 080608
Tipo	HB7515
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\text{max}}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Rivestimento	CVD
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	270 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	250 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	230 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

### Accessori

XNEX 080608 Modello ST1400	215186 ST1400
----------------------------	---------------