



**Fresa per spallamenti a 90°, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z:  
20/3mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Classe articolo	GGN

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Come n. art. 215803 20/3.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	20 mm
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>min.</sub>	37 mm
Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	40 mm
Inserto adatto	AP.. 1003..
Angolo rampa α <sub>max.</sub>	0,96 grado
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	20 mm

## Scheda tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	90 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	14,85 mm
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{max.}}$	38 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
Fresa per spallamenti a $90^\circ \varnothing D 20/3$ mm	215803 20/3