

**Garant****XNEX 080608, HB7635, Modello: INOX**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Classe articolo	GGN

## Descrizione

**Per:**

Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

**Contenuto:**

50 × 215188 INOX

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Descrizione tecnica

Contenuto	50
Avanzamento $f_z$ per dente	0,13 mm
Codice ISO Inserto	XNEX 080608
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\text{max}}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

## Accessori

XNEX 080608 Modello INOX

215188 INOX