


**CNMG 120404 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	WP
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA125P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 1,2 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Avanzamento f	0,06 - 0,42 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura