

**CNMG 120412, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250214 CA125P
GTIN	4960664024223
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Rompitrucioli	PMG
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Tipo	CA125P
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

