

**Garant****XNEX 080608, HU7710, Modello: ALU**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Classe articolo	GGN

## Descrizione

**Esecuzione:**

I 6 taglienti assicurano un'elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.

**Per:**

Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

**Contenuto:**

50 × 215184 ALU

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,15 mm
Contenuto	50
Codice ISO Inserto	XNEX 080608
Tipo	HU7710
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\text{max}}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idonea	1320 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	1320 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	1100 m/min	N
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		

**Accessori**

XNEX 080608 Modello ALU

215184 ALU