

**CNMG 120408 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,14 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Rompitrucioli	WQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	CA125P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura