

**CNMG 120412, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PH
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_p$	1 - 10 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA125P
Avanzamento $f$	0,28 - 0,88 mm/gir,

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura