



**CNMM 120408, Tipo: CA125P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	PX
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA125P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMM 120408
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1 - 11 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura