


**CNMM 160608, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	CNMM 160608
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PX
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura