


**CNMM 120416, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	CNMM 120416
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PX
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Raggio di curvatura	1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura