


**CNMM 160612, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PX
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMM 160612
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura