

**DNMG 150612, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,15 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PMG
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura