

**DNMG 150608, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA125P
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	PH
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura