


DNMG 150608, Tipo: CA125P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompitrucioli	PQ

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura