


**SNMG 120404, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Rompitrucioli	PQ
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura