

**DNMG 150612, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PH
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA125P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura