

**TNMG 160404, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251582 CA125P |
| GTIN            | 4960664024391 |
| Classe articolo | 25E           |

**Descrizione tecnica**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 6                      |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Tipo   | CA125P                 |
| Impiego principale                               | P                      |
| Rompitrucioli                                    | PMG                    |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 5 mm             |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura               |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 150 - 320 m/min        |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Codice ISO Inserto                               | TNMG 160404            |
| Avanzamento $f$                                  | 0,15 - 0,5 mm/gir,     |

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura