


Garant**Punta elicoidale con punta a gradini in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 10,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG4004 10,2
GTIN	4067263079040
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 114004.**

Smussi nitruati. Particolarmente stabile e robusto grazie al **diametro del nocciolo rinforzato**. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti. Codolo **con 3 superfici di serraggio** per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.

- **Ideale per la realizzazione di fori precisi su lamiere, tubi e profili.**
- **Foratura sicura senza centratura o bulinatura, anche su superfici arcuate, grazie alla innovativa affilatura dei taglienti.**
- **Possibilità di foratura obliqua dopo la penetrazione nella prima fase della punta nel materiale senza alcun problema.**
- **Foratura con uno sforzo sensibilmente minore rispetto alle tradizionali punte HSS DIN338 – fino a un diametro di 13 mm direttamente nel trapano avvitatore a batteria.**
- **Accoppiamento geometrico stabile e sicuro nel mandrino a 3 griffe.**
- **Impiego universale su un'ampia gamma di materiali tra cui plastica, legno e acrilici, senza strappi né scheggiature.**
- **Nessun saltellamento né agganciamento della punta, anche in caso di materiali con pareti sottili.**
- **Uscita del foro senza bave.**
- **Ideale per forare perni e rivetti.**

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Norma	DIN 338
Profondità di foratura massima consigliata L_2	71,7 mm
Ø Nominale D_c	10,2 mm
Contenuto	20
Angolo di affilatura	118 grado
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	87 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Codolo	Codolo con 3 superfici di serraggio
Lunghezza complessiva L	133 mm
Ø Codolo D_s	10,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,2 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte elicoidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	70 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	27 m/min	P

Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	10 m/min	P
GG(G)	idonea	25 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		

Accessori

Punta elicoidale con punta a gradini in HSSN Ø DC h8 10,2 mm

114004 10,2