

**TNMG 160408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Tipo	CA125P
Rompitrucioli	PQ
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura