

**TNMG 160408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA125P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Rompitrucioli	PMG
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura