

**WNMG 080412 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA125P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,14 - 0,55 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	WQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura