

**VNMG 160404, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Tipo	CA125P
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	PQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura