


**WN.G 080404, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Tipo	CA125P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PMG
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WN.G 080404
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura