

**VNMG 160408, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 320 m/min
Tipo	CA125P
Avanzamento $f$	0,13 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucoli	PQ

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura