


**WNMG 080412, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 320 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucioli	PMG
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm

Tipo	CA125P
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura