


Garant

Punta elicoidale con punta a gradini in HSS-E INOX, non rivestito, Ø DC h8: 5,5mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG4008 5,5
GTIN	4067263086215
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 114008.**

Smussi nitruati. Particolarmente stabile e robusto grazie al **diametro del nocciolo rinforzato**. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti. Codolo **con 3 superfici di serraggio** per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.

- **Ideale per la realizzazione di fori precisi su lamiere, tubi e profili.**
- **Foratura sicura senza centratura o bulinatura, anche su superfici arcuate, grazie alla innovativa affilatura dei taglienti.**
- **Possibilità di foratura obliqua dopo la penetrazione nella prima fase della punta nel materiale senza alcun problema.**
- **Foratura con uno sforzo sensibilmente minore rispetto alle tradizionali punte HSS DIN338 – fino a un diametro di 13 mm direttamente nel trapano avvitatore a batteria.**
- **Accoppiamento geometrico stabile e sicuro nel mandrino a 3 griffe.**
- **Impiego universale su un'ampia gamma di materiali tra cui plastica, legno e acrilici, senza strappi né scheggiature.**
- **Nessun saltellamento né agganciamento della punta, anche in caso di materiali con pareti sottili.**
- **Uscita del foro senza bave.**
- **Ideale per forare perni e rivetti.**

Con speciale geometria del tagliente anche per l'uso con acciai inossidabili.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descrizione tecnica

Codolo	Codolo con 3 superfici di serraggio
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Angolo di affilatura	118 grado
Ø Codolo D _s	5,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	57 mm
Contenuto	20
Norma	DIN 338
Lunghezza complessiva L	93 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	48,8 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D _c	5,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Modello	INOX
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Punte elicoidali

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		

Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta		
INOX < 900 N/mm ²	idonea		
INOX > 900 N/mm ²	idonea		
GG(G)	idonea	30 m/min	K
CuZn	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		

Accessori

Punta elicoidale con punta a gradini in HSS-EINOX Ø DC h8
5,5 mm

114008 5,5