


**CC. T 09T304, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT09T304-HQ CA125P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM

Rompitrucoli

HQ

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura