


CC. T 09T302, Tipo: CA125P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	CA125P
Codice ISO Inserto	CCMT09T302-HQ CA125P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	HQ
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M

Impiego principale

P

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura