




Inserto per tornitura CC.T 09T304, per lavorazione media



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA125P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 260 m/min
Rompi-trucioli	GK
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura