

**CCMT 09T308 Wiper, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	WP
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 180 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA125P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,07 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura