

**Inserto per tornitura DC.T 11T302, per lavori di finitura, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	HQ
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Tolleranza	M
Tipo	CA125P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Condizione di taglio

leggermente interrotto

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura