

**VBMT 110308, Tipo: CA125P****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261176 CA125P |
| GTIN | 4960664016679 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Codice ISO Inserto | VBMT 110308 |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 110 - 260 m/min |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Tipo | CA125P |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,25 mm/gir, |
| Rompitrucioli | HQ |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2 mm |
| Impiego principale | P |
| Materiale da taglio | HM |

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura