


**CNMG 120408 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	WP
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,06 - 0,42 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA115P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura