

**CNMG 120408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	PQ
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	CA115P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura