

**CNMG 120412, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Tipo	CA115P
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	PMG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

