


**CNMM 190616, Tipo: CA115P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	170 - 380 m/min
Codice ISO Inserto	CNMM 190616
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	1 - 11 mm
Rompitrucioli	PX
Avanzamento $f$	0,25 - 0,9 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	1,6 mm
Tipo	CA115P
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura