

**DNMG 150604, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Tipo	CA115P
Rompitrucioli	PQ
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 400 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura