


**DNMG 150616, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,6 mm
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	DNMG 150616
Rompitrucioli	PH
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	CA115P
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura