


**SNMG 150612, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min
Avanzamento f	0,3 - 1 mm/gir,
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	PH
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Tipo	CA115P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura