


**CNMG 120404, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	CA115P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	PMG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura