

**VBMT 110308, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 340 m/min
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	HQ
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	CA115P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 110308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura