

**CNMG 120412 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA115P
Rompitrucioli	WQ
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,14 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura