

**CNMG 120412, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,28 - 0,88 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min
Tipo	CA115P
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	PH
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Impiego principale	P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura