

**CC. T 060202, Tipo: CA115P**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Classe articolo	25E

## Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 270 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT060202-HQ CA115P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	HQ
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA115P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura