


**CCMT 120412, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA115P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	CCMT 120412
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 340 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura