


**CNMM 120412, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	CNMM 120412
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 380 m/min
Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,
Tipo	CA115P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	PX

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura