

Garant
Fresa per cave a T, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 21/1mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Classe articolo	210

Descrizione
Esecuzione:

Frese a codolo con superficie di serraggio e passaggio interno lubrorefrigerante. Trattamento anticorrosione della superficie.

Uso:

Per eseguire cave a T a norma DIN 650.

Nota:

Lavorare preferibilmente con passaggio interno lubrorefrigerante per assicurare un'evacuazione dei trucioli ottimale. Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SP.T 060304
Sporgenza totale L_1	26 mm
Set di viti per inserti	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	1
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	76 mm
Ø Collare d_1	11 mm
Ø Tagliente D_c	21 mm
Larghezza scanalatura a_p	9 mm

Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Numero di inserti	2
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

Accessori

Set di viti per inserti 10 pz.	219840
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2