


**CCMT 060204, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 340 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Rompitrucioli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CA115P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura