

**DC. T 11T304, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	HQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 340 m/min
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo	CA115P
Materiale da taglio	HM

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura